



# UniFlood M G2

## BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX

UniFlood M G2, 10720 lm, 240 W, RGBW, Dynamische DMX/RDM, Veiligheidsklasse I

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik.

### Product gegevens

| Algemene informatie   |       |
|-----------------------|-------|
| Driver/VSA inbegrepen | Ja    |
| Lamptype              | LED   |
| Waardeschaal          | Beter |

  

| Gegevens lichttechniek                |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Lichtstroom                           | 10.720 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | -         |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 45 lm/W   |
| Kleurweergave-index (CRI)             | >80       |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Kleur lichtbron          | RGBW                 |
| Windbelastbaar oppervlak | 0,156 m <sup>2</sup> |

  

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |  |
|-----------------------------------|--|
| Ingangsspanning                   | 220 tot 240 V  |
| Ingangsfrequentie                 | 50 to 60 Hz  |
| Aanloopstroom                     | 60 A   |
| Energieverbruik                   | 240 W  |
| Arbeidsfactor                     | 0.9  |
| Aansluiting                       | Vrije uiteinden/draden en 2 insteekconnectors, 4-polig |

