



UniFlood M G2

BVP354 120LED 27K 220V L50 15 DMX

UniFlood M G2, 17720 lm, 240 W, 827 teplá bílá, Dynamické DMX/RDM, Bezpečnostní třída I

Philips UniFlood M gen2 je cenově výhodný světlomet LED pro architektonické osvětlení navržený pro venkovní použití. Je určen pro světlometové osvětlení fasád budov, krajiny a venkovních prostorů. Odolná modulární obdélníková konstrukce je vybavena optikou s vysokou účinností, a proto je tento světlomet ideální k osvětlení všech objektů, od fasád vícepodlažních budov a mostů až po památky a pomníky. Tento světlomet LED je dostupný s bílým, jednobarevným, RGB, RGBW nebo nastavitelným bílým světlem. Je dodáván s šesti různými rozptylnými čočkami, od úzké bodové po širokoúhlu, a může být vybaven řídicím rozhraním DMX512/RDM. Tento opravdu modulární světlomet poskytuje architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Varování a bezpečnost

- Pouze pro venkovní použití

Údaje o produktu

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Lighting Technology	LED
Hodnotový žebříček	Výkon

Světelně technické	
Světelný tok	17 720 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80

Barva světelného zdroje	827 teplá bílá
Účinná vystavená plocha	0,156 m ²

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	60 A
Spotřeba energie	240 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Volné vodiče/dráty a 2 zasunovací konektory, čtyřpólové

