UniFlood M G2

BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX

UniFlood M G2, 12170 lm, 240 W, RGBW, Dinamikus DMX/RDM, I. biztonsági osztály

A Philips UniFlood M gen2 olyan költséghatékony, kültéri építészeti LED-es fényárvilágítás, amelyet homlokzati, köztéri és kültéri fényárvilágításhoz terveztünk. Robusztus, moduláris, téglalap alakú kialakításának és nagy hatásfokú optikájának köszönhetően ideális bármi megvilágítására, a többszintes homlokzatoktól kezdve a hidakon és a látnivalókon át a műemlékekig. Ez a LED-es fényárvilágítás fehér színben, egyszínű, RGB és RGBW változatokban, valamint állítható fehér színben kapható. Hat különböző szórólencsével rendelkezik, a keskeny szpottól a széles fényárig; DMX512/RDM vezérlési lehetőség is elérhető. Olyan valóban moduláris fényárvilágítás, amelynek segítségével az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

Figyelmeztetések és biztonság

- Kizárólag kültéri használatra.

Termék adatok

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény

Technikai adatok	
Fényáram	12 170 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	-
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	51 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrás színe	RGBW
Hatékonyan megvilágított terület	0,156 m²

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	60 A
Teljesítményfelvétel	240 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Tápkábelek/vezetékek és 2 db gyorscsatlakozós aljzat, 4 pólusú

UniFlood M G2

Kábel	0,5 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozódugó nélkül és 2 db 0,5 m-es kábel, 4 pólusú, csatlakozóval
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Vezérlőfelület	Dinamikus DMX/RDM

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Akrilát
Ház színe	Sötétszürke
Teljes hossz	486 mm
Teljes szélesség	304 mm
Teljes magasság	231 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	231 x 304 x 486 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06 [1 J]
Optikai búra típusa	átlátszó üveg
Nettó tömeg (darab)	13,000 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX
Teljes terméknév	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX
Full EOC	871951492849700
Rendelési kód	92849700
Cikkszám (12NC)	911401749283
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514928497
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514928497

Méretezett rajza



© 2025 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.