UniFlood M G2

BVP354 120LED 30K 220V L50 45

UniFlood M G2, 19795 lm, 240 W, 830 warm white, Keamanan kelas I

Philips UniFlood M gen2 adalah lampu sorot LED arsitektur eksterior hemat biaya yang dirancang untuk aplikasi lampu sorot di fasad, lanskap, dan luar ruangan. Desain persegi panjang yang kukuh, modular, menampilkan optik yang sangat efisien, menjadikannya ideal untuk menerangi segala sesuatu mulai dari fasad bertingkat dan jembatan hingga landmark dan monumen. Lampu sorot LED ini tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur. Hadir dengan enam lensa spread berbeda mulai dari titik sempit hingga sorot lebar dan memiliki opsi kontrol DMX512/RDM. Lampu sorot yang benar-benar modular dan memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan.

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Teknologi Pencahayaan	LED
Tangga penawaran	Kinerja

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	19.795 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	82 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	830 warm white
Area proyeksi efektif	0,156 m²

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	60 A
Konsumsi Daya	240 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat penghubung

UniFlood M G2

Kabel	Kabel tanpa konektor 3 pin
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium menekan
Material penutup optik	Akrilat
Warna Housing	Abu-abu gelap
Panjang keseluruhan	486 mm
Lebar keseluruhan	304 mm
Tinggi keseluruhan	231 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	231 x 304 x 486 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Kaca bening
Berat Bersih (Bagian)	13,000 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	4 SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	BVP354 120LED 30K 220V L50 45
Nama lengkap produk	BVP354 120LED 30K 220V L50 45
Kode produk lengkap	871951492851000
Kode urutan	911401749303
No. Material (12NC)	911401749303
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514928510
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8719514928510

Dimensional drawing



© 2025 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.