UniFlood M G2

BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX

UniFlood M G2, 11750 lm, 240 W, RGBW, Dinamico DMX/RDM, Classe di isolamento I

Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architetturale. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.

Warnings and safety

- Solo per l'uso in esterni.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Lighting Technology	LED
Tier	Performance

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	11.750 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	-
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	49 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Colore sorgente luminosa	RGBW
Superficie di proiezione effettiva	0,156 m²

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	60 A
Consumo energetico	240 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Cavi a terminali liberi e 2 connettori a pressione 4 poli

UniFlood M G2

Cavo	Cavo 0,5 m a 3 poli, senza spina e 2 cavi 0,5 m a 4 poli, con connettore
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Interfaccia di controllo	Dinamico DMX/RDM

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Lunghezza complessiva	486 mm
Larghezza complessiva	304 mm
Altezza complessiva	231 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	231 x 304 x 486 mm
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Peso netto (Pezzo)	13,000 kg

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX
Nome completo prodotto	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX
Full EOC	871951492858900
Descrizione codice locale	911401749373
Codice d'ordine	92858900
Codice materiale (12NC)	911401749373
Codice locale	911401749373
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514928589
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514928589

Disegno tecnico



© 2025 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.