UniFlood M G2

BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX

UniFlood M G2, 11750 lm, 240 W, RGBW, Dynamické DMX/RDM, Bezpečnostná trieda I

Philips UniFlood M gen2 je cenovo výhodný LED svetlomet na architektonické osvetlenie navrhnutý na použitie v exteriéri. Je určený na osvetlenie fasád budov, krajiny a vonkajších priestorov svetlometmi. Odolná modulárna pravouhlá konštrukcia je vybavená optikou s vysokou účinnosťou, vďaka čomu je tento svetlomet ideálny na osvetlenie všetkých objektov, od fasád viacpodlažných budov a mostov až po pamiatky a pamätihodnosti. Tento LED svetlomet je k dispozícii s bielym, jednofarebným, RGB, RGBW alebo nastaviteľným bielym svetlom. Dodáva sa so šiestimi rôznymi šošovkami rozptyľujúcimi svetlo – od úzkej bodovej po širokouhlú – a môže byť vybavený rozhraním DMX512/RDM. Ide o skutočne modulárny svetlomet, ktorý poskytuje architektom a dizajnérom slobodu pri neobmedzenom využívaní celého radu koncepcií a návrhov.

Varovanie a ochrana

- Len na exteriérové použitie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Výkon

Sveteľné technické	
Svetelný tok	11 750 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	-
Merný výkon (menovitý) (nom.)	49 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>80
Farba svetelného zdroja	RGBW
Účinná vystavená plocha	0,156 m²

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	60 A
Spotreba	240 W
Účinnosť (zlomok)	0.9

UniFlood M G2

Zapojenie	Voľný prívod/káble a 2 zástrčné konektory, 4-pólové
Kábel	0,5 m kábel bez 3-pólovej zástrčky a 2 káble s dĺžkou 0,5 m so 4-pólovým konektorom
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Riadiace rozhranie	Dynamické DMX/RDM

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Lisovaný hliník
Materiál optického krytu	Akrylát
Farba telesa	Tmavosivá
Celková dĺžka	486 mm
Celková šírka	304 mm
Celková výška	231 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	231 x 304 x 486 mm
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Číre sklo
Čistá hmotnosť (kus)	13,000 kg

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Značka CE	Áno
Rozsah okolitých teplôt	–40 až +50 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX
Úplný názov produktu	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX
Úplný kód produktu	871951492858900
Objednávkový kód	92858900
Č. materiálu (12NC)	911401749373
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514928589
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8719514928589

Rozmerový obrázok



© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.