UniFlood M G2

BVP354 144LED 30K 220V L57 30

UniFlood M G2, 25820 lm, 300 W, 830 varmvit, Säkerhetsklass I

Philips UniFlood M Gen2 är en kostnadseffektiv, utomhusklassad arkitektonisk LED-strålkastare utformad för strålkastarbelysning på fasader, i landskap och utomhus. Den robusta, modulära, rektangulära designen har mycket effektiv optik, vilket gör den perfekt för belysning av allt från flervåningshusfasader och broar till landmärken och monument. LED-strålkastaren finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. Den levereras med sex olika spridningslinser, från smal spot till brett flöde, och har DMX512/RDM-styrning. En verkligt moduluppbyggd strålkastare som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar.

Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk.

Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Prestanda

Ljusteknik	
Ljusflöde	25 820 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans färg	830 varmvit
Effektiv projicerad yta	0,182 m²

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	60 A
Strömförbrukning	300 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	Flygande ledare/kablar
Kabel	Kabel, utan stickkontakt, 3-polig
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

UniFlood M G2

Styrgränssnitt	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminiumextrusion
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Armaturhusets färg	Mörkgrå
Total längd	569 mm
Total bredd	304 mm
Total höjd	231 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	231 x 304 x 569 mm
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Typ av optisk kåpa	Klarglas
Nettovikt (styck)	14,000 kg

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
Omgivningstemperatur	–40 till +50 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	4 SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BVP354 144LED 30K 220V L57 30
Fullständigt produktnamn	BVP354 144LED 30K 220V L57 30
Full EOC	871951492878700
Beställningsnummer	911401749573
Materialnummer (12NC)	911401749573
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514928787
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8719514928787

Måttskiss



© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.