UniFlood M G2

BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX

UniFlood M G2, 15115 lm, 300 W, RGBW, Dynamické DMX/RDM, Bezpečnostní třída I

Philips UniFlood M gen2 je cenově výhodný světlomet LED pro architektonické osvětlení navržený pro venkovní použití. Je určen pro světlometové osvětlení fasád budov, krajiny a venkovních prostorů. Odolná modulární obdélníková konstrukce je vybavena optikou s vysokou účinností, a proto je tento světlomet ideální k osvětlení všech objektů, od fasád vícepodlažních budov a mostů až po památky a pomníky. Tento světlomet LED je dostupný s bílým, jednobarevným, RGB, RGBW nebo nastavitelným bílým světlem. Je dodáván s šesti různými rozptylnými čočkami, od úzké bodové po širokoúhlou, a může být vybaven řídicím rozhraním DMX512/RDM. Tento opravdu modulární světlomet poskytuje architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Varování a bezpečnost

- Pouze pro venkovní použití

Údaje o produktu

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Lighting Technology	LED
Hodnotový žebříček	Výkon

Světelně technické	
Světelný tok	15 115 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	-
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	50 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80
Barva světelného zdroje	RGBW
Účinná vystavená plocha	0,182 m²

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	60 A
Spotřeba energie	300 W
Účiník (zlomek)	0.95
Připojení	Volné vodiče/dráty a 2 zasunovací konektory, čtyřpólové

UniFlood M G2

Kabel	Kabel 0,5 m bez konektoru, třípólový a 2 kabely 0,5 m s konektorem, čtyřpólové
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Rozhraní řízení	Dynamické DMX/RDM

Mechanické a materiály

Materiál těla	Protlačovaný hliník
Materiál optického krytu / čočky	Akrylát
Barva těla	Tmavě šedá
Celková délka	569 mm
Celková šířka	304 mm
Celková výška	231 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	231 x 304 x 569 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Čiré sklo
Celková hmotnost (kus)	14,000 kg

Certifikace a použití

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Rozsah okolní teploty	–40 až +50 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Označení a balení

Objednací název produktu	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX
Celý název výrobku	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX
Full EOC	871951492893000
Kód objednávky	92893000
Číslo materiálu (12NC)	911401749723
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514928930
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8719514928930

Rozměrové výkresy



© 2025 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.