UniFlood M G2

BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX

UniFlood M G2, 21590 lm, 450 W, RGBW, Dynamisk DMX/RDM, Säkerhetsklass I

Philips UniFlood M Gen2 är en kostnadseffektiv, utomhusklassad arkitektonisk LED-strålkastare utformad för strålkastarbelysning på fasader, i landskap och utomhus. Den robusta, modulära, rektangulära designen har mycket effektiv optik, vilket gör den perfekt för belysning av allt från flervåningshusfasader och broar till landmärken och monument. LED-strålkastaren finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. Den levereras med sex olika spridningslinser, från smal spot till brett flöde, och har DMX512/RDM-styrning. En verkligt moduluppbyggd strålkastare som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar.

Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk.

Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Prestanda

Ljusteknik	
Ljusflöde	21 590 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	-
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	48 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans färg	RGBW

Effektiv projicerad yta	0,273 m²

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	60 A
Strömförbrukning	450 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	Flygande ledare/kablar och två 4-poliga tryckanslutningar
Kabel	Kabel 0,5 m utan stickkontakt, 3-polig och 2 kablar 0,5 m med kontaktdon, 4-poliga

UniFlood M G2

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Styrgränssnitt	Dynamisk DMX/RDM

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminiumextrusion
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Armaturhusets färg	Mörkgrå
Total längd	569 mm
Total bredd	478 mm
Total höjd	231 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	231 x 478 x 569 mm
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Typ av optisk kåpa	Klarglas
Nettovikt (styck)	20,750 kg

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
Omgivningstemperatur	–40 till +50 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX
Fullständigt produktnamn	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX
Full EOC	871951492902900
Beställningsnummer	911401749813
Materialnummer (12NC)	911401749813
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514929029
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8719514929029

Måttskiss



© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.