

UniFlood M G2

BVP355 216LED 27K 220V L57 15

UniFlood M G2, 35850 lm, 450 W, 827 blanc chaud, Classe électrique I

UniFlood M G2 est un projecteur LED architectural économique pour l'extérieur, conçu pour les applications d'éclairage par projection sur façade, monuments, paysages en extérieur. Sa conception rectangulaire robuste et modulaire offre des optiques très efficaces, ce qui le rend idéal pour tout éclairer, qu'il s'agisse de façades à plusieurs étages, de ponts, de lieux d'intérêt touristiques ou de monuments. Ce projecteur LED est disponible en Blanc, Couleurs Monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Il est fourni avec six optiques différentes allant du spot intensif au projecteur extensif et dispose d'une option de contrôle DMX512/RDM. Il s'agit d'un projecteur véritablement modulaire qui offre aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation en extérieur uniquement.

Données du produit

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Type de lampe	LED
Valeur ajoutée	Performance

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	35 850 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	827 blanc chaud
Surface projetée effective	0,273 m²

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	60 A
Consommation électrique	450 W
Facteur de puissance (fraction)	0.95
Connexion	Fils/câbles volants

UniFlood M G2

Câble	Câble sans prise 3 pôles
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium extrudé
Matériaux du cache optique/de la lentille	Acrylate
Couleur du corps	Gris foncé
Longueur totale	569 mm
Largeur totale	478 mm
Hauteur totale	231 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	231 x 478 x 569 mm
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Poids net (pièce)	20,750 kg

Approbation et application

Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Marquage CE	Oui
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	4 SDCM
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BVP355 216LED 27K 220V L57 15
Nom de produit complet	BVP355 216LED 27K 220V L57 15
Code EOC	871951492904300
Code de commande	92904300
Code 12NC	911401749833
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514929043
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514929043

Schéma dimensionnel



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.