# UniFlood M G2

## BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX

UniFlood M G2, 23675 lm, 450 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Klasa bezpieczeństwa I

Philips UniFlood M gen2 to oszczędne ekonomicznie i dopuszczone do użytku zewnętrznego oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych; zostało opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, krajobrazu i zewnętrznym oświetleniu projektorowym. Solidna, modułowa konstrukcja w kształcie prostokąta posiada wysoce wydajny układ optyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania wielopiętrowych fasad, mostów, zabytków i pomników. To oświetlenie projektorowe LED jest dostępne w kolorze białym, kolorach monochromatycznych, RGB, RGBW oraz w regulowanej bieli. Dostępnych jest sześć różnych soczewek rozpraszających — od punktu wąskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM. Jest to prawdziwie modułowe oświetlenie projektorowe, który zapewnia architektom i projektantom nieograniczoną swobodę projektowania.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku na zewnątrz.

## Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **W zestawie sterownik** | Tak |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Tier** | Wydajność |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Strumień Świetlny** | 23 675 lm |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | - |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 53 lm/W |
| **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** | >80 |
| **Barwa źródła światła** | RGBW |
| **Efektywny obszar projekcji** | 0,273 m² |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Częstotliwość linii** | 50 to 60 Hz |

# UniFlood M G2

| | |
|---|---|
| **Prąd rozruchowy** | 60 A |
| **Zużycie energii** | 450 W |
| **Współczynnik mocy (ułamek)** | 0.95 |
| **Połączenie** | Przewody przyłączeniowe/linki nośne oraz 2 szybkozłączki 4-biegunowe |
| **Przewód** | Przewód 0,5 m bez wtyczki 3-biegunowej i 2 przewody 0,5 m ze złączką 4-biegunową |
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa I |

| Układy sterowania i ściemnianie | |
|---|---|
| **Z możliwością przyciemniania** | Tak |
| **Interfejs sterownika** | Dynamic DMX/RDM |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Materiał Korpusu** | Aluminium tłoczone |
| **Materiał klosza/soczewki** | Akrylowe |
| **Kolor Korpusu** | Ciemnoszary |
| **Całkowita długość** | 569 mm |
| **Całkowita szerokość** | 478 mm |
| **Całkowita wysokość** | 231 mm |
| **Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)** | 231 x 478 x 569 mm |
| **Kod stopnia ochrony** | IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| **Mech. kod ochrony przed uderzeniami** | IK06 [1 J] |
| **Typ klosza** | Szyba przezroczysta |

| | |
|---|---|
| **Waga netto (szt.)** | 20,750 kg |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Oznaczenie palności** | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| **Znak CE** | Tak |
| **Zakres temperatury otoczenia** | Od –40°C do +50°C |

| Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC) | |
|---|---|
| **Tolerancja strumienia świetlnego** | +/-10% |
| **Tolerancja zużycia energii** | +/-10% |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX |
| **Pełna nazwa produktu** | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX |
| **Full EOC** | 871951492930200 |
| **Kod zamówienia** | 92930200 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 911401750093 |
| **Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8719514929302 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 1 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8719514929302 |

## Rysunki techniczne



# UniFlood M G2

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, Listopad 28 - Dane wkrótce ulegną zmianie