UniFlood M G2

BVP355 180LED 40K 220V L50 15

UniFlood M G2, 33540 lm, 360 W, 840 bianco neutro, Classe di isolamento I

Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architetturale. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.

Warnings and safety

- Solo per l'uso in esterni.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Lighting Technology	LED
Tier	Performance

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	33.540 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Superficie di proiezione effettiva	0,234 m²

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	60 A
Consumo energetico	360 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Cavi a terminali liberi

UniFlood M G2

Cavo	Cavo a 3 poli, senza spina
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Interfaccia di controllo	-

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Lunghezza complessiva	486 mm
Larghezza complessiva	478 mm
Altezza complessiva	231 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	231 x 478 x 486 mm
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Peso netto (Pezzo)	18,750 kg

Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Marchio CE	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	4 SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BVP355 180LED 40K 220V L50 15
Nome completo prodotto	BVP355 180LED 40K 220V L50 15
Full EOC	871951492942500
Descrizione codice locale	911401750213
Codice d'ordine	92942500
Codice materiale (12NC)	911401750213
Codice locale	911401750213
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514929425
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514929425

Disegno tecnico



© 2025 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.