



UniFlood M G2

BVP355 180LED 40K 220V L50 45

UniFlood M G2, 33540 lm, 360 W, 840 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağınık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlar ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	33.540 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	93 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz

Etkili projeksiyon alanı	0,234 m ²
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	60 A
Güç Tüketimi	360 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	3 kutuplu fişsiz kablo

UniFlood M G2

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak malzemesi	Akrilat
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Toplam uzunluk	486 mm
Genel genişlik	478 mm
Genel yükseklik	231 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	231 x 478 x 486 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	18,750 kg
Onay ve Uygulama	
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	4 SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BVP355 180LED 40K 220V L50 45
Tam ürün adı	BVP355 180LED 40K 220V L50 45
Tam ürün kodu	871951492960900
Sipariş kodu	92960900
Malzeme No. (12NC)	911401750393
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514929609
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514929609

Boyutlu çizim

