



# UniDot G2

## BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC

UniDot G2, 210 lm, 3 W, Sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı III

UniDot G2 bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED doğrudan görüntüleme nokta aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik kapaklar UniDot G2'yi bina cepheleri, köprüler, sinemalar, eğlence parkları ve dinlenme merkezleri için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen üç optik kapak seçeneği ve DMX kontrol arayüzü mevcuttur.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık kaynağı rengi	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Sıcak beyaz	
Tertibat dahildir	Hayır	Çalıştırma ve Elektrik	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Giriş Voltajı	24 DC V
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Hat Frekansı	- Hz
Değer merdiveni	Performans	Güç Tüketimi	3 W
Bakıma elverişlilik sınıfı	B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar	Güç Faktörü (Kesir)	1
Işık Teknik Ayrıntıları		Bağlantı	2 kutuplu 2 itmeli konektör
Işık Akısı	210 lm	Kablo	2 kutuplu konektörlü 0,3 m uzunluğunda 2 kablo
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	70 lm/W	Kontroller ve Dim Etme	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Dim Edilebilir	Hayır
		Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
		Kontrol arayüzü	-

## UniDot G2

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Montaj cihazı	-
Optik kapak şekli	Yarım küre
Optik kapak kaplaması	Baklava
Toplam uzunluk	78 mm
Genel genişlik	72 mm
Genel yükseklik	57 mm
Toplam çap	72 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	57 x 72 x 78 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/küresel kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,212 kg

  

Onay ve Uygulama	
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

  

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	4 SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

  

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
Tam ürün adı	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
Tam ürün kodu	872016974700599
Sipariş kodu	74700599
Malzeme No. (12NC)	911401752242
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169747005
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	48
EAN/UPC - Kutu	8720169747005

## Boyutlu çizim

