UniDot G2

BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC

UniDot G2, 210 lm, 3 W, barwa ciepło-biała, Klasa bezpieczeństwa III

UniDot G2 to natynkowa, zewnętrzna, kompaktowa architektoniczna oprawa LED do bezpośredniego oświetlania punktowego, przeznaczona do oświetlania elewacji i zastosowań zewnętrznych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji mechanicznej i 3 różnym optykom UniDot G2 idealnie nadaje się do stosowania na fasadach budynków, mostach, w teatrach, parkach rozrywki i centrach rekreacyjnych. Dostępne barwy światła: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Trzy różne optyki i interfejs sterujący DMX zapewniają architektom i projektantom swobodę eksplorowania szerokiego zakresu koncepcji i projektowania bez żadnych ograniczeń.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
W zestawie sterownik	Nie
Typ silnika źródła światła	LED
Lighting Technology	LED
Tier	Wydajność

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	210 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	24 prąd stały V
Częstotliwość linii	- Hz
Zużycie energii	3 W
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Połączenie	2 szybkozłączki 2-biegunowe
Przewód	2 przewody 0,3 m ze złączką 2-biegunową
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa III

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.)

UniDot G2

Interfejs sterownika	-

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Urządzenie montażowe	-
Kształt klosza/soczewki	Półkoliste
Wykończenie klosza/soczewki	Romb
Całkowita długość	78 mm
Całkowita szerokość	72 mm
Całkowita wysokość	57 mm
Całkowita średnica	72 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	57 x 72 x 78 mm
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06 [1 J]
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Typ klosza	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
Waga netto (szt.)	0,212 kg

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak

Zakres temperatury otoczenia	Od –40°C do +50°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	4 SDCM
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Klasa naprawy	Klasa napraw C, sterownik tej oprawy oświetleniowej może zostać wymieniony przez technika serwisowego. Podczas demontażu i ponownego montażu należy zachować szczególną ostrożność i mogą być potrzebne specjalne narzędzia. Części i dokumentacja będą dostępne przez określony czas.

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
Pełna nazwa produktu	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
Full EOC	872016974703699
Kod zamówienia	74703699
Materiał Nr (12NC)	911401752302
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169747036
Numerator - Packs per outer box	48
EAN/UPC – Opakowanie	8720169747036

Rysunki techniczne



© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Kwiecień 16 - Dane wkrótce ulegną zmianie