



UniDot G2

BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC

UniDot G2, 413 lm, 6 W, Sıcak beyaz, 110°, Güvenlik sınıfı III

UniDot G2 bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED doğrudan görüntüleme nokta aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik kapaklar UniDot G2'yi bina cepheleri, köprüler, sinemalar, eğlence parkları ve dinlenme merkezleri için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen üç optik kapak seçeneği ve DMX kontrol arayüzü mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kontrol ve Dim Etme	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Hat Frekansı	- Hz
Tertibat dahildir	Hayır	Güç Tüketimi	6 W
Işık kaynağı motoru türü	LED	Güç Faktörü (Kesir)	1
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Bağlantı	2 kutuplu 2 itmeli konektör
Değer merdiveni	Performans	Kablo	2 kutuplu konektörlü 0,3 m uzunluğunda 2 kablo
Işık Teknik Ayrıntıları		Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III
Işık Akısı	413 lm	Kontroller ve Dim Etme	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Dim Edilebilir	Hayır
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	69 lm/W	Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Kontrol arayüzü	-
Işık kaynağı rengi	Sıcak beyaz	Mekanik ve Muhafaza	
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°	Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Çalıştırma ve Elektrik		Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Giriş Voltajı	24 DC V	Muhafaza Rengi	Koyu gri

UniDot G2

Montaj cihazı	-
Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	111 mm
Genel genişlik	100 mm
Genel yükseklik	37 mm
Toplam çap	100 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	37 x 100 x 111 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/düz kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,270 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Başlangıç renk türü	4 SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Sürdürülebilirlik Verileri

Onarım sınıfı	C Sınıfı Onarım - Armatürün sürücüsü servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir. Sökme ve yeniden montaj işlemleri sırasında özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir ve özel aletler gerekebilir. Parçalar ve dokümanlar belirli bir süre için temin edilebilir.
---------------	--

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
Tam ürün adı	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
Tam ürün kodu	872016974707499
Sipariş kodu	74707499
Malzeme No. (12NC)	911401752442
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169747074
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8720169747074

Boyutlu çizim

