



ZXP399 DMX - ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

ZXP399 standalone controller 12V DMX

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet, 12 DC V, IP20 |
Kosketussuojattu, Kyllä, Black

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmiä ja lisävarusteita käytetään arkkitehtoniseen korostusvalaistukseen ja julkisivuvalaistukseen tarkoitettujen valaisimien (UniFlood C, M ja G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString ja UniBar) yhteydessä. DMX-ohjauslaitteivalikoimaan sisältyy pääohjain, itsenäinen ohjain, aliohjaimia, DMX-vahvistin ja DMX-osoitelaite. Pääohjain: teollisuustietokone, joka voi ohjata jopa 6 000:ta DMX-erillisympäristöä. Itsenäinen ohjain: keskisuuriin kokonaisuuksiin enintään 700:n DMX-erillisympäristön ohjaamiseen. Johdotusvarusteisiin sisältyvät syöttö- ja välikaapelit uros- ja naarasliittimillä (IP67) sekä päätysuojukset. Osoitinlaite: kädessä pidettävä laite, joka kirjoittaa DMX-osoitteet koko asennusympäristöön muutamassa minuutissa. DMX-vahvistin: pienikokoinen IP65-luokituksella varustettu, vähän tehoa kuluttava toistin, joka vahvistaa DMX-signaalin kantamaa 100 metriä.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot		Kokonaisleveys	
Tulojännite	12 DC V		193 mm
Verkkotaajuus	- Hz	Kokonaiskorkeus	66 mm
		Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	66 x 193 x 278 mm
		Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
		Lisävarusteen väri	Black
Mekaaniset tiedot ja runko			
Kokonaispituus	277,6 mm		

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

Nettopaino	0,749 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	ZXP399 standalone controller 12V DMX
Tuotteen nimi	ZXP399 standalone controller 12V DMX
EOC-koodi	871951494687399

12NC-koodi	911401756632
12NC-koodi	911401756632
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514946873
Tuotepakkausten määrä laatikossa	2
Laatikon EAN-koodi	8719514946873

Mittapiirros

