



ZXP399 DMX

Lysstyring og tilbehør

ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør, 12 DC V, IP20 |
Fingerbeskyttelse, Ja, Sort

ZXP399 DMX-styringer og ledningstilbehør skal bruges sammen med vores arkitektoniske armaturer og facadebelysningsarmaturer (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-lysstyring omfatter en hovedcontroller, en enkeltstående controller, sub-controllere, en DMX-forstærker og en DMX-adresseringsenhed. Hovedcontroller: industriel computer, der kan styre op til 6.000 DMX-universer. Enkeltstående controller: passer til middelstore anvendelser med op til 700 DMX-universer. Ledningsføringstilbehør omfatter forsynings- og forbindelseskabler med IP67-hanstik og -hunstik samt endekapper. Adresseringsenhed: håndholdt enhed, der kan skrive DMX-adresser til et helt forløb på stedet inden for få minutter. DMX-forstærker: kompakt, IP65-repeater med lavt strømforbrug, der kan forstærke DMX-signalet op til 100 m.

Produkt data

Drift og el		Farve på tilbehør	
Indgangsspænding	12 DC V	Farve på tilbehør	Sort
Linjefrekvens	- Hz	Nettovægt (stykke)	1,499 kg
Mekanik og armaturhus		Godkendelse og anvendelsesområde	
Samlet længde	277,6 mm	CE-mærke	Ja
Samlet bredde	193 mm	Produktdata	
Samlet højde	66 mm	Ordreproduktnavn	ZXP399 sub-controller 12V 8 port
Mål (højde x bredde x dybde)	66 x 193 x 278 mm		DMX/RDM
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]		

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Det fulde produktnavn	ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM
Full EOC	871951494691099
Ordrekode	911401756672
Materialenr. (12NC)	911401756672
Tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514946910
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8719514946910

Målskitse

