



# ZXP399 DMX

## Lysstyring og tilbehør

### ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør, 12 til 24 DC V, IP65 |  
Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, Ja, Sort

ZXP399 DMX-styringer og ledningstilbehør skal bruges sammen med vores arkitektoniske armaturer og facadebelysningsarmaturer (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-lysstyring omfatter en hovedcontroller, en enkeltstående controller, sub-controllere, en DMX-forstærker og en DMX-adresseringsenhed. Hovedcontroller: industriel computer, der kan styre op til 6.000 DMX-universer. Enkeltstående controller: passer til middelstore anvendelser med op til 700 DMX-universer. Ledningsføringstilbehør omfatter forsynings- og forbindelseskabler med IP67-hanstik og -hunstik samt endekapper. Adresseringsenhed: håndholdt enhed, der kan skrive DMX-adresser til et helt forløb på stedet inden for få minutter. DMX-forstærker: kompakt, IP65-repeater med lavt strømforbrug, der kan forstærke DMX-signalet op til 100 m.

#### Produkt data

<b>Drift og el</b>		<b>Kode for indtrængningsbeskyttelse</b>	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Indgangsspænding	12 til 24 DC V	<b>Farve på tilbehør</b>	Sort
Linjefrekvens	- Hz	<b>Nettovægt (stykke)</b>	0,149 kg
<b>Mekanik og armaturhus</b>		<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Samlet længde	136,4 mm	<b>CE-mærke</b>	Ja
Samlet bredde	40 mm	<b>Produktdata</b>	
Samlet højde	25,2 mm	<b>Ordreprodukt navn</b>	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Mål (højde x bredde x dybde)	25 x 40 x 136 mm		

## ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Det fulde produktnavn	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Full EOC	871951494692799
Ordrekode	911401756682
Materialenr. (12NC)	911401756682
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514946927

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8719514946927

### Målskitse

