



ZXP399 DMX - ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet, 12–24 DC V,
IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, Kyllä, Black

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmiä ja lisävarusteita käytetään arkkitehtoniseen korostusvalaistukseen ja julkisivuvalaistukseen tarkoitettujen valaisimien (UniFlood C, M ja G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString ja UniBar) yhteydessä. DMX-ohjauslaitevalikoimaan sisältyy pääohjain, itsenäinen ohjain, aliohjaimia, DMX-vahvistin ja DMX-osoitelaite. Pääohjain: teollisuustietokone, joka voi ohjata jopa 6 000:ta DMX-erillisympäristöä. Itsenäinen ohjain: keskisuuriin kokonaisuuksiin enintään 700:n DMX-erillisympäristön ohjaamiseen. Johdotusvarusteisiin sisältyvät syöttö- ja välikaapelit uros- ja naarasliittimillä (IP67) sekä päätysuojukset. Osoitinlaite: kädessä pidettävä laite, joka kirjoittaa DMX-osoitteet koko asennusympäristöön muutamassa minuutissa. DMX-vahvistin: pienikokoinen IP65-luokituksella varustettu, vähän tehoa kuluttava toistin, joka vahvistaa DMX-signaalin kantamaa 100 metriä.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	12–24 DC V
Verkkotaajuus	- Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	136,4 mm
Kokonaisleveys	40 mm
Kokonaiskorkeus	25,2 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	25 x 40 x 136 mm
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Lisävarusteen väri	Black

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

Nettopaino	0,149 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Tuoteversion nimi	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
EOC-koodi	871951494692799

12NC-koodi	911401756682
12NC-koodi	911401756682
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514946927
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8719514946927

Mittapiirros

