



Controlos e acessórios ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Controlos e acessórios ZXP399 DMX, 12 a 24 DC V, IP65 |
Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, Sim, Preto

Os controlos e acessórios de cablagem ZXP399 DMX são utilizados com as nossas luminárias de iluminação arquitetural e de fachadas (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar). Os controlos DMX incluem o controlador principal, o controlador autónomo, controladores secundários, o amplificador DMX e o dispositivo de endereçamento DMX. Controlador principal: computador industrial que pode controlar até 6000 universos DMX. Controlador autónomo: adequado para aplicações médias com até 700 universos DMX. Os acessórios de cablagem incluem cabos guia e de ligação com tampas finais e conectores IP67 macho e fêmea. Dispositivo de endereçamento: dispositivo manual que pode escrever endereços DMX numa execução completa no local em minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 e de baixa potência que pode amplificar o sinal DMX até 100 metros.

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Código de proteção de entrada	
Tensão de entrada	12 a 24 DC V	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]	
Frequência de linha	- Hz	Cor do acessório	
		Preto	
		Peso líquido (Peça)	
		0,149 kg	
Características mecânicas e compartimento		Aprovação e aplicação	
Comprimento global	136,4 mm	Marca CE	
Largura total	40 mm	Sim	
Altura total	25,2 mm		
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	25 x 40 x 136 mm		

Controlos e acessórios ZXP399 DMX

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Nome do produto completo	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Código do produto completo	871951494692799
Código de encomenda	94692799
N.º material (12NC)	911401756682

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514946927
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8719514946927

Desenho dimensional

