



Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX, 12 – 24 DC (jednosmerný prúd) V, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, Áno, Čierna

Ovládacie prvky a príslušenstvo ku kabeláži rozhrania ZXP399 DMX sú určené na použitie s našimi svietidlami na architektonické osvetlenie a osvetlenie fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar). Súčasťou ovládania DMX je hlavný ovládač, samostatný ovládač, čiastkové ovládače, zosilňovač DMX a adresovacie zariadenie DMX. Hlavný ovládač: priemyselný počítač, ktorý dokáže ovládať až 6 000 systémov DMX. Samostatný ovládač: na stredne veľké riešenia s až 700 systémami DMX. Príslušenstvo ku kabeláži obsahuje napájacie a prepojavacie káble s konektormi IP67 (zástrčky aj zásuvky) a koncovkami. Adresovacie zariadenie: toto ručné zariadenie dokáže zapísať adresy DMX pre celý systém v priebehu niekoľkých minút. Zosilňovač DMX: tento kompaktný zosilňovač IP65 s nízkym výkonom dokáže zosilniť signál DMX až na 100 metrov.

Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	12 – 24 DC (jednosmerný prúd) V
Sieťová frekvencia	- Hz

Mechanické časti a teleso	
Celková dĺžka	136,4 mm
Celková šírka	40 mm
Celková výška	25,2 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	25 x 40 x 136 mm

Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX

Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]
Farba príslušenstva	Čierna
Čistá hmotnosť (kus)	0,149 kg
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	ZXP399 DMX amplifér 24V 4P

Úplný názov produktu	ZXP399 DMX amplifér 24V 4P
Úplný kód produktu	871951494692799
Objednávkový kód	94692799
Č. materiálu (12NC)	911401756682
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514946927
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8719514946927

Rozmerový obrázok

