



ZXP399 DMX

Lysstyring og tilbehør

ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør, 12 til 24 DC V, IP65 |
Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, Ja, Sort

ZXP399 DMX-styringer og ledningstilbehør skal bruges sammen med vores arkitektoniske armaturer og facadebelysningsarmaturer (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-lysstyring omfatter en hovedcontroller, en enkeltstående controller, sub-controllere, en DMX-forstærker og en DMX-adresseringsenhed. Hovedcontroller: industriel computer, der kan styre op til 6.000 DMX-universer. Enkeltstående controller: passer til middelstore anvendelser med op til 700 DMX-universer. Ledningsføringstilbehør omfatter forsynings- og forbindelseskabler med IP67-hanstik og -hunstik samt endekapper. Adresseringsenhed: håndholdt enhed, der kan skrive DMX-adresser til et helt forløb på stedet inden for få minutter. DMX-forstærker: kompakt, IP65-repeater med lavt strømforbrug, der kan forstærke DMX-signalet op til 100 m.

Produkt data

Drift og el		Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Indgangsspænding	12 til 24 DC V	Farve på tilbehør	Sort
Linjefrekvens	- Hz	Nettovægt (stykke)	0,149 kg
Mekanik og armaturhus		Godkendelse og anvendelsesområde	
Samlet længde	136,4 mm	CE-mærke	Ja
Samlet bredde	40 mm	Produktdata	
Samlet højde	25,2 mm	Ordreprodukt navn	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Mål (højde x bredde x dybde)	25 x 40 x 136 mm		

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Det fulde produktnavn	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Full EOC	871951494693499
Ordrekode	911401756692
Materialenr. (12NC)	911401756692
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514946934

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8719514946934

Målskitse

