



Controles y accesorios ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

Controles y accesorios ZXP399 DMX, 12 a 24 CC V, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, Sí, Negro

Los controles DMX ZXP399 y accesorios de cableado son aptos para usarse con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString and UniBar). Los controles DMX incluyen un controlador principal, controlador independiente, controladores secundarios, amplificador DMX y dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: computadora industrial con capacidad de controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: apto para aplicaciones medianas de hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables guía y cables de acoplamiento con conectores IP67 macho y hembra y tapas de acabado. Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil con capacidad de escribir direcciones DMX a una corrida completa in situ en pocos minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto IP65 y de baja potencia con capacidad de amplificar la señal DMX hasta 100 metros.

Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos		Altura total	
Voltaje de entrada	12 a 24 CC V	25,2 mm	
Frecuencia de línea	- Hz	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	
		25 x 40 x 136 mm	
		Código de protección de ingreso	
		IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]	
		Color del accesorio	
		Negro	
		Peso neto (pieza)	
		0,149 kg	

Controles y accesorios ZXP399 DMX

Aprobación y aplicación		N.º de material (12NC)	
Marca CE	Si	Numerador: cantidad por paquete	1
Información del producto		EAN/UPC: producto/caja	8719514946934
Nombre del producto del pedido	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P	Numerador: paquetes por caja externa	12
Nombre del producto completo	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P	EAN/UPC - Caja	8719514946934
Full EOC	871951494693499		
Código del pedido	911401756692		

Plano de dimensiones

