



Controles y accesorios ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

Controles y accesorios ZXP399 DMX, 12 a 24 CC V, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, Sí, Negro

Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX están diseñados para ser utilizados con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar). Los controles DMX incluyen el controlador principal, el controlador independiente, los subcontroladores, el amplificador DMX y el dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: ordenador industrial con capacidad para controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: se adapta a aplicaciones intermedias con hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables iniciales y de unión con conectores IP67 macho y hembra y terminadores. Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil que puede cargar direcciones DMX en una tanda completa in situ en solo unos minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de baja potencia que puede amplificar la señal DMX para hasta 100 metros.

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	12 a 24 CC V
Line Frequency	- Hz
Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	136,4 mm
Anchura global	40 mm
Altura global	25,2 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	25 x 40 x 136 mm
Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]
Color de accesorio	Negro

Controles y accesorios ZXP399 DMX

Peso neto (pieza)	0,149 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Nombre completo del producto	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Full EOC	871951494693499

Código de pedido	94693499
Código 12NC	911401756692
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514946934
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514946934

Plano de dimensiones

