



Controlos e acessórios ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

Controlos e acessórios ZXP399 DMX, 12 a 24 DC V, IP65 |
Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, Sim, Preto

Os controlos e acessórios de cablagem ZXP399 DMX são utilizados com as nossas luminárias de iluminação arquitetural e de fachadas (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar). Os controlos DMX incluem o controlador principal, o controlador autónomo, controladores secundários, o amplificador DMX e o dispositivo de endereçamento DMX. Controlador principal: computador industrial que pode controlar até 6000 universos DMX. Controlador autónomo: adequado para aplicações médias com até 700 universos DMX. Os acessórios de cablagem incluem cabos guia e de ligação com tampas finais e conectores IP67 macho e fêmea. Dispositivo de endereçamento: dispositivo manual que pode escrever endereços DMX numa execução completa no local em minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 e de baixa potência que pode amplificar o sinal DMX até 100 metros.

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	12 a 24 DC V
Frequência de linha	- Hz
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	136,4 mm
Largura total	40 mm
Altura total	25,2 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	25 x 40 x 136 mm
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Cor do acessório	Preto
Peso líquido (Peça)	0,149 kg
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim

Controlos e acessórios ZXP399 DMX

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Nome do produto completo	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Código do produto completo	871951494693499
Código de encomenda	94693499
N.º material (12NC)	911401756692

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514946934
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8719514946934

Desenho dimensional

