



Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX, 12-24 DC V, IP65 |
Dammtät, skydd mot vattenstrålar, Ja, Svart

ZXP399 DMX styrsystem och kabeltillbehör används tillsammans med våra armaturer för arkitektonisk belysning och fasadbelysning (UniFlood C, M och G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString och UniBar). DMX-styrsystemen omfattar huvudstyrenhet, fristående styrenhet, underordnade styrenheter, DMX-förstärkare och DMX-adresseringsenhet. Huvudstyrenhet: industridator som kan styra upp till 6 000 DMX-system. Fristående styrenhet: passar för medelstora användningsområden med upp till 700 DMX-system. Kabeltillbehören omfattar ledare och elkopplingskablar med han- och honkontakter samt armaturgavlar för IP67. Adresseringsenhet: handhållen enhet som kan skriva DMX-adresser till en hel installation på plats inom några minuter. DMX-förstärkare: kompakt IP65-repeater med låg effekt som kan förstärka DMX-signalen upp till 100 meter.

Produktdata

Drift och elektricitet		Total höjd		25,2 mm
Ingångsspänning	12-24 DC V	Mått (höjd x bredd x djup)		25 x 40 x 136 mm
Line Frequency	- Hz	Kod för kapslingsklass		IP65 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Mekanik och armaturhus		Tillbehörsfärg		Svart
Total längd	136,4 mm	Nettovikt (styck)		0,149 kg
Total bredd	40 mm			

Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
-------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Fullständigt produktnamn	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Full EOC	871951494693499
Beställningsnummer	911401756692

Materialnummer (12NC)	911401756692
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514946934
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8719514946934

Måttskiss

