



Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, 12 đến 24 DC V, IP65 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, Có, Đen

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện đi dây được sử dụng với các bộ đèn chiếu sáng công trình kiến trúc và mặt tiền (UniFlood C, M và G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString và UniBar). Điều khiển DMX bao gồm bộ điều khiển chính, bộ điều khiển độc lập, bộ điều khiển phụ, bộ khuếch đại DMX và thiết bị ghi địa chỉ DMX. Bộ điều khiển chính: Máy tính công nghiệp có thể điều khiển tối đa 6000 tập hợp DMX. Bộ điều khiển độc lập: Phù hợp với các ứng dụng trung bình có tối đa 700 tập hợp DMX. Phụ kiện đi dây bao gồm cáp dẫn và cáp nhảy với đầu nối IP67 được và cái cùng với nắp đầu dây. Thiết bị ghi địa chỉ: Thiết bị cầm tay có thể ghi địa chỉ DMX cho toàn bộ thiết bị đang hoạt động tại chỗ chỉ trong vài phút. Bộ khuếch đại DMX: Bộ lặp nhỏ gọn, đạt tiêu chuẩn IP65 với công suất thấp có thể khuếch đại tín hiệu DMX tối đa 100 mét.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	12 đến 24 DC V
Tần số lưới điện	- Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài tổng thể	136,4 mm
Chiều rộng tổng thể	40 mm
Chiều cao tổng thể	25,2 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	25 x 40 x 136 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]

Màu phụ kiện	Đen
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,149 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Tên sản phẩm đầy đủ	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Mã sản phẩm đầy đủ	871951494693499

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

Mã đơn hàng	911401756692
Số vật liệu (12NC)	911401756692
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514946934

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8719514946934

Bản vẽ kích thước

