



Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, 12 đến 24 DC V, IP65 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, Có, Đen

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện đi dây được sử dụng với các bộ đèn chiếu sáng công trình kiến trúc và mặt tiền (UniFlood C, M và G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString và UniBar). Điều khiển DMX bao gồm bộ điều khiển chính, bộ điều khiển độc lập, bộ điều khiển phụ, bộ khuếch đại DMX và thiết bị ghi địa chỉ DMX. Bộ điều khiển chính: Máy tính công nghiệp có thể điều khiển tối đa 6000 tập hợp DMX. Bộ điều khiển độc lập: Phù hợp với các ứng dụng trung bình có tối đa 700 tập hợp DMX. Phụ kiện đi dây bao gồm cáp dẫn và cáp nhảy với đầu nối IP67 đực và cái cùng với nắp đầu dây. Thiết bị ghi địa chỉ: Thiết bị cầm tay có thể ghi địa chỉ DMX cho toàn bộ thiết bị đang hoạt động tại chỗ chỉ trong vài phút. Bộ khuếch đại DMX: Bộ lặp nhỏ gọn, đạt tiêu chuẩn IP65 với công suất thấp có thể khuếch đại tín hiệu DMX tối đa 100 mét.

Dữ liệu sản phẩm

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| Vận hành và điện | | Màu phụ kiện | |
| Điện áp đầu vào | 12 đến 24 DC V | Màu phụ kiện | Đen |
| Tần số dòng | - Hz | Trọng lượng tịnh (Bộ) | 0,157 kg |
| Cơ khí và vỏ đèn | | Phê duyệt và ứng dụng | |
| Chiều dài tổng thể | 136,4 mm | Dấu CE | Có |
| Chiều rộng tổng thể | 40 mm | Dữ liệu sản phẩm | |
| Chiều cao tổng thể | 25,2 mm | Tên sản phẩm đặt hàng | ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 25 x 40 x 136 mm | Tên sản phẩm đầy đủ | ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P |
| Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước] | Mã sản phẩm đầy đủ | 871951494695899 |

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Mã đơn hàng | 911401756712 |
| Số vật liệu (12NC) | 911401756712 |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1 |
| EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp | 8719514946958 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 12 |
| EAN/UPC - Vỏ | 8719514946958 |

Bản vẽ kích thước

