

**PHILIPS**

Lighting



# UNILinear Flex

## BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G

UNILinear Flex, 3250 lm, 46 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

UNILinear Flex là dòng đèn LED dây chống nước và chống bụi thực sự xuất sắc với thiết kế chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu suất chiếu sáng cao. Nhờ được phủ lớp sơn polyurethane chống tia cực tím và xử lý bằng phương pháp phun keo gắn, sản phẩm này không những đảm bảo độ đồng nhất màu sắc ánh sáng chất lượng cao mà còn bảo vệ sản phẩm ngoài trời khỏi những điều kiện môi trường bên ngoài khắc nghiệt. Có thể sử dụng sản phẩm này trong chiếu sáng trang trí và chiếu sáng dẫn hướng ngoài trời, CRI cao (80) mang lại hiệu suất hoàn màu tuyệt vời.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Công nghệ chiếu sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.250 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	2700 K
Hiệu suất phát quang định mức	65 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Màu sắc nguồn sáng	927 ánh sáng trắng ấm
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 DC V
Tần số lưới điện	- Hz
Công suất	46 W

Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	1.0
Kết nối	Dây đi ra
Cáp	Cáp 0,6 m không có phích cắm
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	-
Duy trì quang thông không đổi (CLO)	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Cao su silicon
Vật liệu chụp quang học	Cao su silicon
Vật liệu gắn cố định	Thép không gỉ
Màu sắc vỏ thiết bị	Trắng

## UNILinear Flex

Chiều dài tổng thể	15 mm
Chiều rộng tổng thể	5.000 mm
Chiều cao tổng thể	15 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	15 x 5000 x 15 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04 [0,5 J trên tiêu chuẩn]
Kiểu chụp quang học	Trắng đục
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,470 kg

### Phê duyệt và ứng dụng

Đấu CE	Không
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 đến +45°C

### Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	-10%, +15%
----------------------	------------

Màu sắc ban đầu	4 SDCM
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
Tên sản phẩm đầy đủ	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
Mã sản phẩm đầy đủ	692382863725500
Mã đơn hàng	911401767722
Số vật liệu (12NC)	911401767722
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828637255
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	6923828637255

### Bản vẽ kích thước

