



UNILinear Flex

BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G

UNILinear Flex, 5750 lm, 56 W, 930 warm white, Keamanan kelas III

UNILinear Flex merupakan strip LED yang benar-benar sangat tahan air dan antidebu dengan desain profesional untuk menjamin performa pencahayaan. Berkat pengisian dengan poliuretan anti UV dan pemrosesan dengan lem penyegelant bertingkat, hal tersebut tidak hanya menjamin kualitas konsistensi warna pencahayaan yang tinggi tetapi juga melindungi produk di luar ruangan terhadap lingkungan luar yang keras. Lampu ini dapat digunakan untuk lampu dekorasi dan lampu petunjuk di luar ruangan, CRI yang lebih tinggi (80) memberikan performa pencahayaan yang baik dalam renderasi warna.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Driver tercakup	Tidak	Dapat diredupkan	Tidak
Teknologi Pencahayaan	LED	Antarmuka kontrol	-
Tangga penawaran	Kinerja	Output cahaya konstan	Tidak
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Flux Cahaya	5.750 lm	bahan perumahan	Karet silikon
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Material penutup optik	Karet silikon
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	82 lm/W	Material fiksasi	Baja antikat
Indeks renderasi warna (CRI)	>90		
Warna sumber cahaya	930 warm white		
Pengoperasian dan Kelistrikan			
Tegangan Masuk	24 DC V		
Frekuensi Garis	- Hz		
Konsumsi Daya	56 W		
Faktor Daya (Fraksi)	1.0		
Koneksi	Kabel/kawat penghubung		
Kabel	Kabel 0,6 m tanpa konektor		
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III		

UNILinear Flex

Warna Housing	Putih
Panjang keseluruhan	10,5 mm
Lebar keseluruhan	5.000 mm
Tinggi keseluruhan	10 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	10 x 5000 x 11 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0,5 J tambahan standar]
Tipe penutup optik	Opal
Berat Bersih (Bagian)	0,760 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10%, +15%
------------------------	------------

Kromatisitas awal	4 SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
Nama lengkap produk	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
Kode produk lengkap	692382863728600
Kode urutan	911401767752
No. Material (12NC)	911401767752
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828637286
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6923828637286

Dimensional drawing

