



ZXP399 DMX

Lysstyring og tilbehør

ZXP399 samples case 24V DMX

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør, Aluminium

ZXP399 DMX-styringer og ledningstilbehør skal bruges sammen med vores arkitektoniske armaturer og facadebelysningsarmaturer (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-lysstyring omfatter en hovedcontroller, en enkeltstående controller, sub-controllere, en DMX-forstærker og en DMX-adresseringsenhed. Hovedcontroller: industriel computer, der kan styre op til 6.000 DMX-universer. Enkeltstående controller: passer til middelstore anvendelser med op til 700 DMX-universer. Ledningsføringstilbehør omfatter forsynings- og forbindelseskabler med IP67-hanstik og -hunstk samt endekapper. Adresseringsenhed: håndholdt enhed, der kan skrive DMX-adresser til et helt forløb på stedet inden for få minutter. DMX-forstærker: kompakt, IP65-repeater med lavt strømforbrug, der kan forstærke DMX-signalet op til 100 m.

Produkt data

Drift og el		Kode for indtrængningsbeskyttelse	
Indgangsspænding	200 til 240 V		IP20 [Fingerbeskyttelse]
Linjefrekvens	50 to 60 Hz	Farve på tilbehør	Aluminium
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Nettovægt (stykke)	14,000 kg
Mekanik og armaturhus		Godkendelse og anvendelsesområde	
Samlet længde	540 mm	CE-mærke	Nej
Samlet bredde	390 mm	Produktdata	
Samlet højde	240 mm	Ordreprodukt navn	ZXP399 samples case 24V DMX
Mål (højde x bredde x dybde)	240 x 390 x 540 mm	Det fulde produkt navn	ZXP399 samples case 24V DMX
Materiale	Aluminium	Full EOC	872016972504100

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Ordrekode	911401772862
Materialenr. (12NC)	911401772862
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169725041

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169725041

Målskitse

