



ZXP399 DMX - ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

ZXP399 samples case 24V DMX

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet, Aluminum

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmiä ja lisävarusteita käytetään arkkitehtoniseen korostusvalaistukseen ja julkisivuvalaistukseen tarkoitettujen valaisimien (UniFlood C, M ja G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString ja UniBar) yhteydessä. DMX-ohjauslaitteivalikoimaan sisältyy pääohjain, itsenäinen ohjain, aliohjaimia, DMX-vahvistin ja DMX-osoitelaitte. Pääohjain: teollisuustietokone, joka voi ohjata jopa 6 000:ta DMX-erillisympäristöä. Itsenäinen ohjain: keskisuuriin kokonaisuuksiin enintään 700:n DMX-erillisympäristön ohjaamiseen. Johdotusvarusteisiin sisältyvät syöttö- ja välikaapelit uros- ja naarasliittimillä (IP67) sekä päätysuojukset. Osoitinlaite: kädessä pidettävä laite, joka kirjoittaa DMX-osoitteet koko asennusympäristöön muutamassa minuutissa. DMX-vahvistin: pienikokoinen IP65-luokituksella varustettu, vähän tehoa kuluttava toistin, joka vahvistaa DMX-signaalin kantamaa 100 metriä.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot		Kokonaiskorkeus	
Tulojännite	200–240 V		240 mm
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz	Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	240 x 390 x 540 mm
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Materiaali	Alumiini
		Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
		Lisävarusteen väri	Aluminum
		Nettopaino	14,000 kg
Mekaaniset tiedot ja runko			
Kokonaispituus	540 mm		
Kokonaisleveys	390 mm		

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Ei
-------------	----

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	ZXP399 samples case 24V DMX
Tuoteversion nimi	ZXP399 samples case 24V DMX
EOC-koodi	872016972504100
12NC-koodi	911401772862

12NC-koodi	911401772862
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169725041
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169725041

Mittapiirros

