



Commandes et accessoires ZXP399 DMX

ZXP399 samples case 24V DMX

Commandes et accessoires ZXP399 DMX, Aluminium

Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d'éclairage architectural et de façade (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar). Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l'amplificateur DMX et le dispositif d'adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles et les capuchons d'extrémité. Périphérique d'adressage : périphérique portable capable d'écrire des adresses DMX sur un seule déploiement sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d'amplifier le signal DMX jusqu'à 100 mètres.

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Hauteur totale	
Tension d'entrée	200 à 240 V		240 mm
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	240 x 390 x 540 mm
Classe de protection CEI	Classe électrique I	Matériaux	Aluminium
		Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
		Couleur des accessoires	Aluminium
		Poids net (pièce)	14.000 kg
Mécanique et boîtier			
Longueur totale	540 mm		
Largeur totale	390 mm		

