



Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

ZXP399 samples case 24V DMX

Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX, Aluminium

ZXP399 DMX-kontroller og -ledningstilbehøret skal brukes med våre armaturer for arkitektonisk belysning og fasadebelysning (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-kontrollene omfatter hovedkontroller, frittstående kontroller, underkontrollere, DMX-forsterker og DMX-adresseringsenhet. Hovedkontroller: industriell datamaskin som kan kontrollere opptil 6000 DMX-universer. Frittstående kontroller: passer for mellomstore applikasjoner med opptil 700 DMX-universer. Kablingstilbehør inkluderer lederkabler og forbindelsesledninger med hann- og hunn-IP67-kontakter og -endefester. Adresseringsenhet: håndholdt enhet som kan skrive DMX-adresser til en hel kjøring på stedet innen minutter. DMX-forsterker: kompakt, IP65-klassifisert repeater med lav effekt som kan forsterke DMX-signalet opptil 100 meter.

Produktdata

Drift og elektronikk		Ingress beskyttelseskode	
Inngangsspenning	200 til 240 V	Tilbehørsfarge	Aluminium
Line Frequency	50 to 60 Hz	Nettvekt (stykk)	14,000 kg
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Godkjenning og bruksområde	
Mekanikk og innfatning		CE-merke	Nei
Total lengde	540 mm	Produktdata	
Total bredde	390 mm	Produktnavn for bestilling	ZXP399 samples case 24V DMX
Total høyde	240 mm	Fullstendig produktnavn	ZXP399 samples case 24V DMX
Mål (høyde x bredde x høyde)	240 x 390 x 540 mm	Full EOC	872016972504100
Materialer	Aluminium		

Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

Bestillingskode	911401772862
Materialenr. (12NC)	911401772862
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169725041

SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169725041

Målskisse

