



Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

ZXP399 samples case 24V DMX

Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX, Aluminium

ZXP399 DMX styrsystem och kabeltillbehör används tillsammans med våra armaturer för arkitektonisk belysning och fasadbelysning (UniFlood C, M och G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString och UniBar). DMX-styrsystemen omfattar huvudstyrenhet, fristående styrenhet, underordnade styrenheter, DMX-förstärkare och DMX-adresseringsenhet. Huvudstyrenhet: industridator som kan styra upp till 6 000 DMX-system. Fristående styrenhet: passar för medelstora användningsområden med upp till 700 DMX-system. Kabeltillbehören omfattar ledare och elkopplingskablar med han- och honkontakter samt armaturgavlar för IP67. Adresseringsenhet: handhållen enhet som kan skriva DMX-adresser till en hel installation på plats inom några minuter. DMX-förstärkare: kompakt IP65-repeater med låg effekt som kan förstärka DMX-signalen upp till 100 meter.

Produktdata

Drift och elektricitet		Mått (höjd x bredd x djup)	
Ingångsspänning	200–240 V	240 x 390 x 540 mm	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Material	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Aluminium	
Mekanik och armaturhus		Kod för kapslingsklass	
Total längd	540 mm	IP20 [Petskyddad]	
Total bredd	390 mm	Tillbehörsfärg	
Total höjd	240 mm	Aluminium	
		Nettovikt (styck)	
		14,000 kg	
		Användning och godkännande	
		CE-märkning	
		Nej	

Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ZXP399 samples case 24V DMX
Fullständigt produktnamn	ZXP399 samples case 24V DMX
Full EOC	872016972504100
Beställningsnummer	911401772862
Materialnummer (12NC)	911401772862

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169725041
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8720169725041

Måttskiss

