

PHILIPS

Lighting



# UniFlood C Pro

BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE

UniFlood C Pro, 1620 lm, 24 W, 840 中性白光, 安全等級 I

飛利浦 UniFlood C Pro 造型粗獷兼具優雅，結合圓柱外形和流暢線條，完美連接前後外罩。輕巧型建築投射照明設計，巧妙融合每個元素功能；前半部提供出色照明，後半部收納所有電氣元件。兩者之間搭載散熱片，冷卻裝飾效果同時兼具。飛利浦 UniFlood C Pro 是一款契合成本經濟效益的建築 LED 投射燈，適用於外牆、景觀和室外投射照明應用。堅固機械設計，加上高節能效益光學裝置，使其成為多層外觀立面、橋樑、地標和紀念碑照明的理想選擇。歸功於多種色彩、多個擴散透鏡和 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

## 安全提示

- 僅適合室外使用

## 产品数据

| 一般資訊         |             | 電網頻率      |                  |
|--------------|-------------|-----------|------------------|
| 色碼           | 840 中性白光    | 電網頻率      | 50 to 60 Hz      |
| 內附驅動器        | 是           | 耗電量       | 24 W             |
| 照明技術         | LED         | 功率因數 (比值) | 0.9              |
| 價值階梯         | 效能          | 連線照明      | 飛線/電線            |
|              |             | 纜線        | 0.5 公尺 3 極纜線不含插頭 |
|              |             | 保護等級 IEC  | 安全等級 I           |
| 照明技術         |             | 控制與調光     |                  |
| 光通量          | 1,620 lm    | 可調光       | 否                |
| 相關色溫 (標稱)    | 4000 K      | 控制介面      | -                |
| 光效 (額定) (標準) | 68 lm/W     |           |                  |
| 演色性指數 (CRI)  | >80         | 機械與外罩     |                  |
| 光源色彩         | 840 中性白光    | 外殼材質      | 鋁壓鑄              |
|              |             | 光學罩材質     | 聚碳酸酯             |
|              |             | 外罩色彩      | 深灰色              |
| 運轉與電力        |             |           |                  |
| 輸入電壓         | 220 至 240 V |           |                  |

## UniFlood C Pro

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 防水防塵規範 (IP)             | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範                | IK06 [1 J]             |
| 光學罩類型                   | 透明玻璃                   |
| 淨重 (個)                  | 1.800 kg               |
| <b>認證與應用</b>            |                        |
| CE 標誌                   | 是                      |
| 環境溫度範圍                  | -40 至 +50 °C           |
| <b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b> |                        |
| 光通量容限                   | +/-10%                 |
| 功耗容差                    | +/-10%                 |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>產品資料</b>     |                                 |
| 下訂產品名稱          | BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE |
| 完整產品名稱          | BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE |
| 完整產品代碼          | 872016950368799                 |
| 訂單代碼            | 911401773863                    |
| 材質 Nr. (12NC)   | 911401773863                    |
| 分子 - 每個包裝的數量    | 1                               |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8720169503687                   |
| 分子 - 每一外盒包裝     | 8                               |
| EAN/UPC - 箱     | 8720169503687                   |

## 二维绘图

