



UniFlood C Pro

BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE

UniFlood C Pro, 900 lm, 24 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her ögenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İki arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür. Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağılık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Renk Kodu	RGBW
Tertibat dahildir	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	900 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	38 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	N.A.
Işık kaynağı rengi	RGBW
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	24 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9

UniFlood C Pro

Bağlantı	Boştaki kablo uçları/kablolar ve 4 kutuplu 2 itmeli konnektör
Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda Kablo ve 4 kutuplu konektörlü 0,5 m uzunluğunda 2 Kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	Dynamic DMX/RDM

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,800 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
-------------------	------

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
--------------------------------	--------------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE
Tam ürün adı	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE
Tam ürün kodu	872016950386199
Sipariş kodu	50386199
Malzeme No. (12NC)	911401774043
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169503861
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	8
EAN/UPC - Kutu	8720169503861

Boyutlu çizim

