



# UniFlood C Pro

## BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP

UniFlood C Pro, 1150 lm, 40 W, RGB, Динамічний DMX/RDM,  
Клас безпеки I

Philips UniFlood C Pro вирізняється унікальною грубою елегантністю циліндричної форми й плавних ліній, які красиво з'єднують передню й задню частини корпусу. Це компактний архітектурний дизайн прожектора, де кожен елемент має своє призначення; передня частина забезпечує виняткове освітлення, тоді як задня частина містить усі електричні компоненти. Ребра між цими частинами розсіюють тепло, а також слугують декоративним елементом. Призначений для зовнішнього використання Philips UniFlood C Pro — це економічний архітектурний світлодіодний прожектор для освітлення фасадів і ландшафтних об'єктів. Надійна механічна конструкція та високоефективна оптика роблять його ідеальним для освітлення зовнішніх фасадів багатопверхових споруд, мостів, визначних пам'яток і пам'ятників. Архітектори й дизайнери можуть вільно експериментувати в широкому спектрі концепцій і дизайнів без жодних обмежень завдяки широкому діапазону кольорів, численним розсіювальним лінзам і різним варіантам керування DMX512/RDM.

### Попередження та безпека

- Тільки для зовнішнього використання

### Дані про продукцію

| Загальна інформація        |                |
|----------------------------|----------------|
| Код кольору                | RGB            |
| Драйвер входить у комплект | Так            |
| Технології освітлення      | LED            |
| Сходи вартості             | Продуктивність |
| Світлотехнічні             |                |
| Світловий потік            | 1 150 lm       |

| Корельована колірна температура (ном.) | -                |
|--|------------------|
| Світловіддача (номінальна) (ном.)      | 29 lm/W          |
| Індекс якості кольоропередачі (CRI)    | N.A.             |
| Колір джерела світла                   | RGB              |
| Експлуатаційні й електричні            |                  |
| Вхідна напруга                         | Від 220 до 240 V |
| Частота мережі                         | 50 to 60 Hz      |

# UniFlood C Pro

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Споживана потужність           | 40 W   |
| Коефіцієнт потужності (частка) | 0.9  |
| Підключення                    | Гнучкі кінці/дроти та 2 вставні з'єднувачі на 4-полюси                     |
| Кабель                         | Кабель 0,5 м без штекера 3-полюсний і 2 кабелі 0,5 м з 4-полюсним роз'ємом |
| Клас захисту IEC               | Клас безпеки I   |

## Елементи керування й затемнення

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| З регульованою яскравістю | Так                |
| Інтерфейс керування       | Динамічний DMX/RDM |

## Механічні деталі й корпус

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Матеріал корпусу                   | Штампований алюміній   |
| Матеріал світлорозсіювача          | Полікарбонат   |
| Колір корпусу                      | Темний сірий   |
| Код захисту від проникнення        | IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води] |
| Код захисту від механічного впливу | IK06 [1 Дж]  |
| Тип кришки об'єктива               | Безбарвне скло   |
| Вага нетто (шт.)                   | 3,000 kg   |

## Затвердження й застосування

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Знак CE                       | Так                  |
| Діапазон температури довкілля | від -40 °C до +50 °C |

## Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

|  |        |
|--|--------|
| Допустиме відхилення світлового потоку | +/-10% |
| Допуск споживання енергії              | +/-10% |

## Дані про виріб

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Назва замовленого виробу                 | BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP |
| Повна назва виробу                       | BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP |
| Повний код виробу                        | 872016950390899                     |
| Код замовлення                           | 911401774083                        |
| Номер матеріалу (12NC)                   | 911401774083                        |
| Чисельник — кількість в упаковці         | 1                                   |
| EAN/UPC - продукт/упаковка               | 8720169503908                       |
| Чисельник — упаковок у зовнішній коробці | 4                                   |
| EAN/UPC - корпус                         | 8720169503908                       |

## Розміри

