



# UniFlood C Pro

## BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP

UniFlood C Pro, 2570 lm, 40 W, 830 sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her ögenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İkisi arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür. Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağınık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

### Ürün verisi

| Genel Bilgiler                    |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Renk Kodu                         | 830 sıcak beyaz |
| Tertibat dahildir                 | Evet            |
| Aydınlatma Teknolojisi            | LED             |
| Değer merdiveni                   | Performans      |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                 |
| Işık Akısı                        | 2.570 lm        |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 3000 K          |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 64 lm/W         |

| Renk oluşturma dizini (CRI) | >80                                      |
|-----------------------------|--|
| Işık kaynağı rengi          | 830 sıcak beyaz                          |
| Çalıştırma ve Elektrik      |  |
| Giriş Voltajı               | 220 ila 240 V                            |
| Hat Frekansı                | 50 to 60 Hz                              |
| Güç Tüketimi                | 40 W                                     |
| Güç Faktörü (Kesir)         | 0.9                                      |
| Bağlantı                    | Boştaki kablo uçları/teller              |
| Kablo                       | 3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda kablo |

## UniFlood C Pro

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Koruma sınıfı IEC             | Güvenlik sınıfı I  |
| <b>Kontroller ve Dim Etme</b> |  |
| Dim Edilebilir                | Hayır  |
| Kontrol arayüzü               | -  |
| <b>Mekanik ve Muhafaza</b>    |  |
| Muhafaza Malzemesi            | Alüminyum döküm  |
| Optik kapak malzemesi         | Polikarbon   |
| Muhafaza Rengi                | Koyu gri   |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı  | IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu  | IK06 [1 J]   |
| Optik kapak tipi              | Şeffaf cam   |
| Net Ağırlık (Parça Başı)      | 3,000 kg   |
| <b>Onay ve Uygulama</b>       |  |
| CE işareti                    | Evet   |
| Ortam sıcaklığı aralığı       | -40 - +50 °C   |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>  |                                 |
| Işık akısı toleransı                       | +/-10%                          |
| Güç tüketimi toleransı                     | +/-10%                          |
| <b>Ürün Verileri</b>                       |                                 |
| Sipariş ürün adı                           | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP |
| Tam ürün adı                               | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP |
| Tam ürün kodu                              | 872016950402899                 |
| Sipariş kodu                               | 50402899                        |
| Malzeme No. (12NC)                         | 911401774203                    |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                               |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8720169504028                   |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 4                               |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8720169504028                   |

## Boyutlu çizim

