UniFlood C Pro

BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP

UniFlood C Pro, 1650 lm, 40 W, RGBW, Dynamisk DMX/RDM, Sikkerhedsklasse I

Philips UniFlood C Pro tilbyder en unik robust elegance med en cylindrisk form og flydende linjer, der smukt forbinder front- og bagarmaturhuset. Dette er kompakt arkitektonisk projektørbelysningsdesign, hvor hvert element har et formål; frontsektionen giver enestående belysning, mens bagsektionen rummer alle de elektriske komponenter. Mellem de to afleder finnerne varme og fungerer også som et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro, der er klassificeret til udendørs brug, er en omkostningseffektiv, arkitektonisk LED-projektør, der er designet til facade-, landskabs- og udendørs projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den højeffektive optik gør den ideel til belysning af udvendige facader i flere etager, broer, vartegn og monumenter. Arkitekter og designere får frihed til at udforske en bred vifte af koncepter og designs uden begrænsninger, takket være en række farver, flere spredningslinser og en DMX512/RDM-styringsmulighed.

Advarsler og sikkerhed

- Kun til udendørs brug

Produkt data

Generelle oplysninger	
Farvekode	RGBW
Driver inkluderet	Ja
Lighting Technology	LED
Værditrappe	ydelse

Lysteknisk	
Lysstrøm	1.650 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-
Lyseffekt (nominel) (nom.)	41 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	N.A.
Lyskildefarve	RGBW

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	40 W
Effektfaktor (brøk)	0.9

UniFlood C Pro

Tilslutning	Løse ledere/ledninger og 2 push-in-stik, 4-polet
Kabel	Kabel (0,5 m) uden stik, 3-polet, og 2 kabler (0,5 m) med stik, 4-polet
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Lysstyringssystem	Dynamisk DMX/RDM

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06 [1 J]
Optikafskærmningstype	Klart glas
Nettovægt (stykke)	3,000 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja

Omgivelsestemperaturområde	-40 til +50 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP
Det fulde produktnavn	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP
Full EOC	872016950423399
Ordrekode	911401774413
Materialenr. (12NC)	911401774413
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169504233
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169504233

Målskitse



© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.