



UniFlood C Pro

BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP

UniFlood C Pro, 1340 lm, 40 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her ögenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İki arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür. Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağılık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Renk Kodu	RGBW	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	34 lm/W
Tertibat dahildir	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	N.A.
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Işık kaynağı rengi	RGBW
Değer merdiveni	Performans	Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Teknik Ayrıntıları		Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Işık Akısı	1.340 lm	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-	Güç Tüketimi	40 W
		Güç Faktörü (Kesir)	0.9

UniFlood C Pro

Bağlantı	Boşta ki kablo uçları/kablolar ve 4 kutuplu 2 itmeli konektör
Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda Kablo ve 4 kutuplu konektörü 0,5 m uzunluğunda 2 Kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	Dynamic DMX/RDM
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	3.000 kg
Onay ve Uygulama	
CE İşareti	Evet

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP
Tam ürün adı	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP
Tam ürün kodu	872016950430199
Sipariş kodu	50430199
Malzeme No. (12NC)	911401774483
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169504301
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8720169504301

Boyutlu çizim

