UniFlood C Pro

BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP

UniFlood C Pro, 1300 lm, 40 W, RGBW, DMX/RDM dinâmico, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que conectam os compartimentos dianteiros e traseiros lindamente. Este é um projeto de projetor luminoso arquitetônico compacto, onde cada elemento tem um propósito; a seção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a seção traseira abriga todos os componentes elétricos. Entre os dois, as aletas dissipam o calor e também servem como elemento decorativo. Com classificação externa, o Philips UniFlood C Pro é um projetor luminoso arquitetônico de LED econômico, projetado para aplicações de projeções luminosas de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a ótica de alta eficiência o tornam ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de propagação e uma opção de controle DMX512/RDM.

Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo

Dados do produto

Informações gerais	
Color Code	RGBW
Driver incluído	Sim
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Desempenho

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	1.300 lm

Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	33 lm/W
Color rendering index (CRI)	N.A.
Cor da fonte de luz	RGBW

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V

UniFlood C Pro

Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	40 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos e dois conectores de botão de quatro polos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue com três polos e 2 cabos de 0,5 m com conector com quatro polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Controles e dimerização

Regulável	Sim
Interface de controle	DMX/RDM dinâmico

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	3,000 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP
Nome do produto completo	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP
Full EOC	872016950431899
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP372 16LEDRGBWW60DMX40W
Código de encomenda	911401774493
Nº do material (12NC)	911401774493
Código local	911401774493
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8720169504318
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
EAN/UPC – caixa	8720169504318

Desenho dimensional



© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.