# UniFlood C Pro

## BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP

UniFlood C Pro, 3200 lm, 50 W, 830 varmhvit, Sikkerhetsklasse I

Philips UniFlood C Pro er robust og elegant med en sylindrisk form og flytende linjer som forbinder for- og bakdelen av innfatningen på en vakker måte. Dette er en kompakt design for arkitektonisk flombelysning der hvert element har en hensikt – den fremre delen gir eksepsjonell belysning, mens den bakre delen rommer alle de elektriske komponentene. I mellom er det kjøleribber som sprer varmen og også fungerer som et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro er utendørsklassifisert og er et kostnadseffektivt, arkitektonisk LED-flomlys som er utformet for bruksområder innen flombelysning av fasader, landskap og utendørsområder. Den robuste mekaniske designen og den høyeffektive optikken gjør at det passer perfekt til belysning av utvendige fleretasjers fasader, broer, landemerker og monumenter. Arkitekter og designere har frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger takket være en stort utvalg av farger, flere spredningslinser og DMX512/RDM-kontroll som tilvalg.

### Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk

### Produktdata

| Generell informasjon | |
|---|---|
| **Color Code** | 830 varmhvit |
| **Driver inkludert** | Ja |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Verditrapp** | Effekt |

| Teknisk belysning | |
|---|---|
| **Lysytelse** | 3 200 lm |
| **Korrelert fargetemperatur (nom.)** | 3000 K |
| **Lysutbytte (vurdert) (Nom)** | 64 lm/W |
| **Fargegjengivelsesindeks (CRI)** | >80 |
| **Lyskildefarge** | 830 varmhvit |

| Drift og elektronikk | |
|---|---|
| **Inngangsspenning** | 220 til 240 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Effektforbruk** | 50 W |
| **Effektfaktor (brøk)** | 0.9 |

# UniFlood C Pro

| | |
|---|---|
| **Tilkobling** | Flygende ledninger/kabler |
| **Kabel** | Kabel, 0,5 m uten plugg, 3-pols |
| **IEC-beskyttelsesklasse** | Sikkerhetsklasse I |

## Kontroller og dimming

| | |
|---|---|
| **Kan dimmes** | Nei |
| **Kontrollgrensesnitt** | - |

## Mekanikk og innfatning

| | |
|---|---|
| **Innfatningsmateriale** | Formstøpt aluminium |
| **Optisk deksel/linsemateriale** | Polykarbonat |
| **Innfatningsfarge** | Mørkegrå |
| **Ingress beskyttelseskode** | IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| **Mekanisk støtbeskyttelseskode** | IK06 [1 J] |
| **Type optisk deksel** | Klart glass |
| **Nettovekt (stykk)** | 3,000 kg |

## Godkjenning og bruksområde

| | |
|---|---|
| **CE-merke** | Ja |
| **For omgivelsestemperaturer mellom** | –40 til +50 °C |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

| | |
|---|---|
| **Lysstrømstoleranse** | +/-10% |
| **Strømforbrukstoleranse** | +/-10% |

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Produktnavn for bestilling** | BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP |
| **Fullstendig produktnavn** | BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP |
| **Full EOC** | 872016950444899 |
| **Bestillingskode** | 911401774623 |
| **Materialenr. (12NC)** | 911401774623 |
| **Antall – per pakke** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/boks** | 8720169504448 |
| **SAP-teller – pakker per utvendige** | 4 |
| **EAN/UPC – boks** | 8720169504448 |

## Målskisse



© 2024 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.