



# UniFlood C Pro

## BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP

UniFlood C Pro, 2640 lm, 50 W, 830 teplá biela, Bezpečnostná trieda I

Philips UniFlood C Pro ponúka jedinečnú robustnú eleganciu s valcovým tvarom a hladkými líniami, ktoré krásne prepájajú predný a zadný kryt. Ide o architektonický svetlomet s kompaktným dizajnom, kde každý prvok má svoj účel. Predná časť poskytuje výnimočné osvetlenie, zatiaľ čo zadná časť obsahuje všetky elektrické komponenty. Rebrá umiestnené medzi nimi odvádzajú teplo a slúžia tiež ako dekoratívny prvok. Philips UniFlood C Pro na vonkajšie umiestnenie je nákladovo efektívny architektonický LED svetlomet navrhnutý na osvetlenie fasád, krajiny a na vonkajšie svetlometové osvetlenie. Robustný mechanický dizajn a vysokoúčinná optika z neho robia ideálne osvetlenie viacposchodových vonkajších fasád, mostov, pamätihodností a pamiatok. Architektom a dizajnérom poskytuje voľnosť pri výbere zo širokej škály konceptov a návrhov, a to vďaka množstvu farieb, rôznym rozptylným šošovkám a voliteľnému riadiacemu rozhraniu DMX512/RDM.

### Varovanie a ochrana

- Len na exteriérové použitie

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód farby	830 teplá biela
Vrátane napájača	Áno
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebriček	Výkon
Svetelné technické	
Svetelný tok	2 640 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.)	53 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>80
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sietová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	50 W
Účinnosť (zlomok)	0.9

# UniFlood C Pro

Zapojenie	Voľný prívod/káble
Kábel	0,5 m kábel bez 3-pólovej zástrčky
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
<b>Ovládanie a stmievanie</b>	
Stmievateľné	Nie
Riadiace rozhranie	-
<b>Mechanické časti a teleso</b>	
Materiál telesa	Hliníkový odliatok
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Farba telesa	Tmavosivá
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Číre sklo
Čistá hmotnosť (kus)	3,000 kg
<b>Schválenie a použitie</b>	
Značka CE	Áno

Rozsah okolitých teplôt	-40 až +50 °C
<b>Počítateľný výkon (súlad s požiadavkami IEC)</b>	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Tolerancia spotreby	+/-10%
<b>Údaje o produkte</b>	
Objednávkový názov produktu	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP
Úplný názov produktu	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP
Úplný kód produktu	872016950450999
Objednávkový kód	50450999
Č. materiálu (12NC)	911401774683
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169504509
Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8720169504509

## Rozmerový obrázok

