



UniFlood C Pro

BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP

UniFlood C Pro, 2945 lm, 50 W, 840 neutral white, Keamanan kelas I

Philips UniFlood C Pro menawarkan keanggunan yang unik dan kokoh, dengan bentuk silinder dan garis-garis yang menghubungkan housing bagian depan dan belakang dengan indah. Ini adalah desain lampu sorot arsitektural yang ringkas, dan setiap elemennya memiliki tujuan; bagian depan memberikan pencahayaan yang luar biasa, sedangkan bagian belakang menampung semua komponen listrik. Di tengahnya, selain untuk memberikan elemen dekoratif, sirip-siripnya juga berfungsi untuk membuang panas. Cocok untuk eksterior, Philips UniFlood C Pro adalah lampu sorot LED arsitektural yang hemat biaya dan didesain untuk aplikasi lampu sorot fasad, lanskap, dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik efisiensi tinggi menjadikannya ideal untuk menerangi fasad eksterior bertingkat, jembatan, landmark, dan monumen. Arsitek dan desainer memiliki kebebasan untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan, berkat berbagai warna, beberapa lensa yang tersebar, dan opsi kontrol DMX512/RDM.

Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kode Warna	840 neutral white	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Driver tercakup	Ya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	59 lm/W
Teknologi Pencahayaan	LED	Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Tangga penawaran	Kinerja	Warna sumber cahaya	840 neutral white
Teknis Lampu		Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Flux Cahaya	2.945 lm	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz

UniFlood C Pro

Konsumsi Daya	50 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor 3 pin
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu gelap
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-air jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Kaca bening
Berat Bersih (Bagian)	3,000 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambient	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP
Nama lengkap produk	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP
Kode produk lengkap	872016950460899
Kode urutan	911401774783
No. Material (12NC)	911401774783
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169504608
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
EAN/UPC - Kantung	8720169504608

Dimensional drawing

