UniFlood C Pro

BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP

UniFlood C Pro, 2420 lm, 50 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que ligam as caixas dianteira e traseira na perfeição. Este é um design de projetor arquitetural compacto, onde cada elemento tem uma finalidade; a secção frontal fornece iluminação excecional, enquanto a secção traseira aloja todos os componentes elétricos. Entre elas, as aletas dissipam o calor e também servem de elemento decorativo. Preparado para o exterior, o Philips UniFlood C Pro é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a conceção de elevada eficiência da ótica deste projetor tornam-no a opção ideal para iluminar fachadas exteriores de vários andares, pontes, marcos turísticos e monumentos. Os arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e conceções sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de difusão e uma opção de controlo DMX512/RDM.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

Dados do produto

Informações gerais	
Código da cor	RGBW
Driver incluído	Sim
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Performance

Características técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	2.420 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	-
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	48 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	N.A.
Cor da fonte de luz	RGBW

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz

UniFlood C Pro

Consumo de Energia	50 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Fios/cabos flexíveis e 2 conectores de encaixe de 4 polos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem ficha de 3 polos e 2 cabos de 0,5 m com conector de 4 polos
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Controlos e regulação

Regulável	Sim
Interface de controlo	Dynamic DMX/RDM

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio fundido em molde
Material do difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de difusor ótico	Vidro transparente
Peso líquido (Peça)	3,000 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP
Nome do produto completo	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP
Código do produto completo	872016950474599
Código de encomenda	50474599
N.º material (12NC)	911401774923
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8720169504745
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC - Caso	8720169504745

Desenho dimensional



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.