



# UniFlood C Pro

## BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP

UniFlood C Pro, 1815 lm, 50 W, RGBW, 動態 DMX/RDM, 安全等級 I

飛利浦 UniFlood C Pro 造型粗獷兼具優雅，結合圓柱外形和流暢線條，完美連接前後外罩。輕巧型建築投射照明設計，巧妙融合每個元素功能；前半部提供出色照明，後半部收納所有電氣元件。兩者之間搭載散熱片，冷卻裝飾效果同時兼具。飛利浦 UniFlood C Pro 是一款契合成本經濟效益的建築 LED 投射燈，適用於外牆、景觀和室外投射照明應用。堅固機械設計，加上高節能效益光學裝置，使其成為多層外觀立面、橋樑、地標和紀念碑照明的理想選擇。歸功於多種色彩、多個擴散透鏡和 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### 安全提示

- 僅適合室外使用

### 产品数据

| 一般資訊         |          |
|--------------|----------|
| 色碼           | RGBW     |
| 內附驅動器        | 是        |
| 照明技術         | LED      |
| 價值階梯         | 效能       |
| 照明技術         |          |
| 光通量          | 1,815 lm |
| 相關色溫 (標稱)    | -        |
| 光效 (額定) (標準) | 36 lm/W  |
| 演色性指數 (CRI)  | N.A.     |
| 光源色彩         | RGBW     |

| 運轉與電力     |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 輸入電壓      | 220 至 240 V                             |
| 線路頻率      | 50 to 60 Hz                             |
| 耗電量       | 50 W                                    |
| 功率因數 (比值) | 0.9                                     |
| 連線照明      | 飛線/線路與 2 個 4 極推入式接頭                     |
| 續線        | 0.5 公尺 3 極續線不含插頭、與 2 條 0.5 公尺 4 極續線含連接器 |
| 保護等級 IEC  | 安全等級 I                                  |
| 控制與調光     |                                         |
| 可調光       | 是                                       |
| 控制介面      | 動態 DMX/RDM                              |

UniFlood C Pro

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 機械與外罩            |                        |
| 外殼材質             | 鋁壓鑄                    |
| 光學罩材質            | 聚碳酸酯                   |
| 外罩色彩             | 深灰色                    |
| 防水防塵規範 (IP)      | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範         | IK06 [1 J]             |
| 光學罩類型            | 透明玻璃                   |
| 淨重 (個)           | 3.000 kg               |
| 認證與應用            |                        |
| CE 標誌            | 是                      |
| 環境溫度範圍           | -40 至 +50 °C           |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                        |
| 光通量容限            | +/-10%                 |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 功耗容差            | +/-10%                                |
| 產品資料            |                                       |
| 下訂產品名稱          | BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP |
| 完整產品名稱          | BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP |
| 完整產品代碼          | 872016950475299                       |
| 訂單代碼            | 911401774933                          |
| 材質 Nr. (12NC)   | 911401774933                          |
| 分子 - 每個包裝的數量    | 1                                     |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8720169504752                         |
| 分子 - 每一外盒包裝     | 4                                     |
| EAN/UPC - 箱     | 8720169504752                         |

二维绘图

