



UniFlood C Pro

BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP

UniFlood C Pro, 5155 lm, 80 W, 827 sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her ögenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İkisi arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür. Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağınık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Renk Kodu	827 sıcak beyaz		>80
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağı rengi	827 sıcak beyaz
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Performans	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Işık Teknik Ayrıntıları		Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Akısı	5.155 lm	Güç Tüketimi	80 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	64 lm/W	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
		Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda kablo

UniFlood C Pro

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	6,000 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP
Tam ürün adı	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP
Tam ürün kodu	872016950479099
Sipariş kodu	50479099
Malzeme No. (12NC)	911401774973
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169504790
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2
EAN/UPC - Kutu	8720169504790

Boyutlu çizim

