UniFlood C Pro

BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP

UniFlood C Pro, 4575 lm, 80 W, 830 varmvit, Säkerhetsklass I

Philips UniFlood C Pro har en unik och robust elegans tack vare den cylindriska formen och de raka linjerna som sömlöst binder samman armaturhusets fram- och baksida. Strålkastarens kompakta arkitektoniska design är väl genomtänkt: framsidan ger enastående belysning medan baksidan rymmer alla elektriska komponenter. Mellan dessa två finns kylflänsar som leder bort värmen men som även har ett dekorativt syfte. Utomhusklassade Philips UniFlood C Pro är en kostnadseffektiv, arkitektonisk LED-strålkastare som har utformats för fasad-, landskaps- och utomhusbelysning. Den robusta mekaniska designen och högeffektiva optiken gör den perfekt för belysning av fasader med flera våningar, broar, landmärken och monument. Arkitekter och formgivare har friheten att utforska en mängd olika koncept och designer utan begränsningar tack vare utbudet av färger och spridningslinser samt DMX512/RDM-styrning.

Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk

Produktdata

Allmän information	
Color Code	830 varmvit
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Prestanda

Ljusteknik	
Ljusflöde	4 575 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	57 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans färg	830 varmvit

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Strömförbrukning	80 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Flygande ledare/kablar
Kabel	Kabel 0,5 m, utan stickkontakt, 3-polig

UniFlood C Pro

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Styrgränssnitt	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Armaturhusets färg	Mörkgrå
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Typ av optisk kåpa	Klarglas
Nettovikt (styck)	6,000 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
Omgivningstemperatur	–40 till +50 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP
Fullständigt produktnamn	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP
Full EOC	872016950493699
Beställningsnummer	911401775113
Materialnummer (12NC)	911401775113
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169504936
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
EAN/UPC - Hölje	8720169504936

Måttskiss



© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.